

Bachata® | K-2609-MU

Lavabo de salle de bain ovale encastré/en sous-surface, 20 po

Fonctionnalités

- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein unique.
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Convient aux ouvertures de comptoir standard de 14 x 17 po (356 x 432 mm).



Durabilité



CONTIENT 85% CUIVRE
CONTIENT 15% ALUMINUM

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ NA Mirror



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-5/8" (41 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-3/8" (441 mm)
Largeur du bassin:	14" (356 mm)
Profondeur du bassin:	5-3/4" (145 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 20

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

Produits et accessoires requis

- K-7114-A Drain mécanique Premier, exposée, avec trop-plein

ou

- K-7126 Drain mécanique standard, non exposée, avec tige de levage

ou

- K-25322 Drain à cliquet avec fonction de trop-plein

ou

- K-7127-A Drain de lavabo de salle de bain avec bouchon trop-plein et bouchon en métal non amovible

ou

- K-7129-A Drain a grille pour lavabo de salle de bain avec trop-plein




ou

- K-7131-A Drain excentre de lavabo de salle de bain avec crepine ouverte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'installateur doit fournir les ancrages en fonction du matériau et de l'épaisseur du comptoir.

