



Bolero® | K-2610-SU

Lavabo de salle de bain rond encastré/en sous-surface de 13 3/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette ronde
- Fini satiné
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:55 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-5/8" (41 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 11-1/2" (292 mm)

Largeur du bassin: 11-1/2" (292 mm)

Profondeur du bassin: 5-3/16" (131 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 20

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Note: Waterproof unprotected overhang area of the underside of wood counter.



Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

