

Entity® | K-26109-LA

Baignoire en alcôve de 60 po x 30 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- La faible hauteur à enjamber permet d'entrer et de sortir facilement
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein rond
- Le tablier intégré crée un aspect propre et fini
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
ADA
ICC/ANSI A117.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-15/16" (74 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-1/8" x 20-5/8" (1146 mm x 523 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	53" x 24-5/8" (1346 mm x 625 mm)
Profondeur de l'eau:	9" (229 mm)
Capacité en eau:	38 gal (143.8 L)
Charge minimale au sol:	36 lbs/ft²
Poids:	66 lbs (29.9 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches



K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7213)



Integral Flange Detail



Installation

- Drain à gauche
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

