



# Bolero® | K-2611-SU

Lavabo de salle de bain ovale encastré/en sous-surface de 16 3/4 po, sans trop-plein

## Fonctionnalités

- Cuvette ovale
- Fini satiné
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

NA NA Not Applicable



## Codes/normes

*Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.*

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

## Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-5/8" (41 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 15" (381 mm)

Largeur du bassin: 10" (254 mm)

Profondeur du bassin: 5-1/2" (140 mm)

## Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 20

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,  
1 1/4 x 1 1/4 po


## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





Note: Waterproof unprotected overhang area of the underside of wood counter.



|                 | A               |
|-----------------|-----------------|
| Drop-in (shown) | 7" (178 mm)     |
| Under-mount     | 7-3/4" (197 mm) |

Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

