

Honesty® | K-26149

Pomme de douche à pulvérisation large à fonction unique de de 10 po, 9,4 l/min (2,5 gal/min)

Fonctionnalités

- Le jet offre une expérience de pluie abondante
- Les buses inclinées fournissent un jet intégral
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Débit maximal de 2,5 gal/min (9,5 l/min)
- S'agence à d'autres produits de la collection Honesty
- Raccord 1/2 po NPT



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
pomme de douche:

Matériel

- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage mural ou plafond
- Bras de douche et bride vendus séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec les valves de compensation automatiques avec une capacité nominale de 7,9 l/min (2,10 gal/min) ou moins.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

