Statement® | K-26284-G

Douchette oblongue à trois fonctions, 1,75 gal/min

Fonctionnalités

- La douchette multifonction dotée d'un pulvérisateur avancé offre trois expériences de douche : Diffusion complète avec technologie Katalyst, massage en profondeur et Cloud
- La diffusion complète avec la technologie d'injection d'air Katalyst™ offre une expérience de jets abondants, idéale pour éliminer le shampooing des cheveux
- Les courants de massage en profondeur tourbillonnent, ciblant les muscles endoloris afin de soulager les douleurs et les courbatures
- L'expérience de pulvérisation Cloud restaure grâce à un épais nuage de gouttelettes d'eau soyeuses et superfines
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.
- Pulvérisation optimisée pour une performance maximale
- Débit maximum de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 5,5 bar (80 lb/po^2)
- Exige un tuyau de douche (vendu séparément)
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:13 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la douchette:	1.75 gpm (6.6 l/min)

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-26312 Glissière de 32 1/8 po
- K-26313 Glissière de 40 po
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-9514 Tuyau de douche métallique, 60 po
- K-26310 Support de douchette à montage au mur avec coude d'alimentation et clapet de non-retour
- K-26314 Glissière de luxe, 32 po, avec alimentation en eau intégrée
- K-8593 Tuyau de douche métallique, 72 po
- K-26309 Support de douchette à montage au mur

Technologie


- La technologie d'injection d'air Katalyst® injecte de l'air dans l'eau, créant ainsi de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:13 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER





Installation

- Raccord G 1/2 po
- Support ou glissière requis pour l’installation murale
- Support de montage en surface requis pour l’installation en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-03-2026 15:13 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER