Riff® | K-26430-4

Robinet de lavabo de salle de bain haut à poignée unique, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Hauteur du bec de 171 mm (6,75 po).
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- Idéal pour les applications d'évier en surface
- S'agence aux autres produits de la collection Riff.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 17:58 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- K-27411 Crochet à peignoir double
- K-27409 Porte-serviette de 18 po
- K-27410 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27412 Anneau à serviette
- K-27413 Porte-papier hygiénique pivotant

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 17:58 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Montage en surface
- À un trou
- Conduites d’alimentation flexibles et raccords à connexion rapide simplifiant l’installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 17:58 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER