

Vox® | K-2660-8

Lavabo de salle de bain en surface rectangulaire de 23 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette rectangulaire de conception contemporaine
- Avec trop-plein
- 584 mm (23 po) x 460 mm (18-1/8 po)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black
17	Teal
H15	150th Spring Green
V10	150th Peachblow
42	Aspen Green



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	22" (559 mm)
Largeur du bassin:	13-1/4" (337 mm)
Profondeur du bassin:	5-5/16" (136 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Choisissez un robinet qui offre un dégagement suffisant et qui dirige le jet d'eau vers le centre du lavabo de salle de bain.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

Produit repose sur le comptoir. Considérez la hauteur lorsque vous concevez l'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

