



Bryant® | K-2699-1

Lavabo de salle de bain encastré ovale, 20 1/4 po

Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 21:41 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-3/8" (441 mm)
Largeur du bassin:	11-1/8" (283 mm)
Profondeur du bassin:	6" (153 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés




K-23726 Traitement pour drains

K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

K-7129-A Drain a grille pour lavabo de salle de bain avec trop-plein





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Le bec doit avoir une longueur minimale de 12,7 cm (5 po) pour permettre un dégagement adéquat dans le lavabo de salle de bain lorsqu'il est installé avec l'axe central, comme illustré.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

