Occasion® | K-27000-4

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain à cliquet avec pièce de raccordement
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires pour salle de bain Occasion



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	AF	Vibrant French Gold
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	BMB	Matte Black with Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:53 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-5/16" (135 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Contrôle du volume, Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-27060 Porte-serviette de 18 po
- K-27061 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27063 Anneau à serviette
- K-27064 Porte-papier hygiénique vertical
- K-27065 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-27069 Crochet à peignoir
- K-27128 Distributeur de papier hygiénique avec plateau
- K-27062 Porte-serviette double 24 po
- K-27007 Plaque de rosace

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:53 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- À un trou
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:53 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER