

Purist® | K-27265-PE02

Luminaire suspendu 12 1/2 po

Fonctionnalités

- Les abat-jours en verre arrondi se connectent aux attaches tubulaires et aux bases métalliques dans des designs contemporains qui conviennent à n'importe quelle pièce
- S'agence avec la collection de robinets et d'accessoires Purist
- Requiert deux ampoules à culot moyen (E26); ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
- Convient aux endroits humides, conformément à la norme UL 1598.
- Convient aux installations de plafond incliné ne dépassant pas 15°
- Quincaillerie d'installation comprise
- La lumière est modulable lorsqu'agencée à un gradateur avec ampoules compatibles



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

SNL	Polished Nickel
TTL	Titanium
BNL	Brushed Nickel
CPL	Polished Chrome
BLL	Matte Black
2GL	Brushed Moderne Brass
AFL	French Gold
BVL	Brushed Bronze



Codes/normes

CSA C22.2 No. 250.0

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de lumières:	2
Type d'éclairage:	À base de douilles
Type de prise:	Moyen E-26
Nombre d'abat-jour:	1
Type de suspension:	Tige de suspension
Hauteur:	15-7/16" (392 mm) - 69-7/16" (1763 mm)

Matériel

- Fabriqué en métal et en verre de qualité supérieure.
 - Conçu avec des matériaux de qualité, complété par un processus de fini minutieux
 - Finitions robustes conçues pour durer et se coordonner aux finis des robinets de KOHLER.
-

Service électrique requis


Un circuit requis.

1 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

