Bellera® | K-27379-4N

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique, 0,5 gal/min

Fonctionnalités

- Une poignée unique commande à la fois l'ouverture et la fermeture de l'eau et le réglage de la température
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po² (4,14 bar).
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- S'agence à d'autres produits de la collection Bellera.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP Polished Chrome
BN Vibrant Brushed Nickel

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-1/16" (129 mm)

Débit

Débit du robinet:	0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour les installations à un trou ou traditionnelles de 102 mm (4 po) (plaque de rosace comprise)
- Montage en surface
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l’installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER