Bellera® | K-27380-4K

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 3,8 l/min (1 gal/min)

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 3,8 l/min (1 gal/min) à 4,14 bars (60 lb/po²)
- Les robinets UltraGlide® avec la technologie Dry Stem sont conçus pour éliminer les fuites habituelles et pour offrir un contrôle en douceur et sans effort.
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- S'agence à d'autres produits de la collection Bellera.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CP Polished Chrome
- BN Vibrant Brushed Nickel

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:24 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-3/16" (132 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1 gpm (3.8 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Glisse Ultra

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:24 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Montage en surface
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Raccords à déconnexion rapide pour faciliter l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
11-06-2026 08:24 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER