Bellera® | K-27380-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets UltraGlide® avec la technologie Dry Stem sont conçus pour éliminer les fuites habituelles et pour offrir un contrôle en douceur et sans effort.
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- S'agence à d'autres produits de la collection Bellera.
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	BN	Vibrant Brushed Nickel

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-3/16" (132 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Glisse Ultra, Contrôle du volume

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-27385 Crochet à peignoir
- K-27387 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-27386 Anneau à serviette
- K-27383 Porte-serviette de 18 po
- K-27384 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Montage en surface
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Raccords à déconnexion rapide pour faciliter l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:46 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER