Riff® | K-27399-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain à cliquet avec rallonge et trop-plein.
- S'agence aux autres produits de la collection Riff.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 18:06 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	4-15/16" (125 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- K-27411 Crochet à peignoir double
- K-27413 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-27409 Porte-serviette de 18 po
- K-27410 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-27412 Anneau à serviette

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 18:06 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Montage en surface
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Conduites d'alimentation flexibles et raccords à connexion rapide simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-24-2026 18:06 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER