

Vox® | K-2749-1

Lavabo de salle de bain en surface rectangulaire, 35 1/2 po

Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Drain de trop-plein
- 35-7/16 po (900 mm) x 20-1/2 po (520 mm)
- Cuvette rectangulaire de conception contemporaine



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (45 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	34-11/16" (881 mm)
Largeur du bassin:	14-3/16" (361 mm)
Profondeur du bassin:	5-11/16" (145 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés




K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Choisissez un robinet qui offre un dégagement suffisant et qui dirige le jet d'eau vers le centre du lavabo de salle de bain.

Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect. Produit repose sur le comptoir. Considérez la hauteur lorsque vous concevez l'installation.

