

Tresham® | K-2757-8

Lavabo de salle de bain sur colonne de 24 po, carré

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette carrée à plateforme plate
- Drain de trop-plein
- S'agence à la colonne K-2767 afin de créer le lavabo sur colonne Tresham K-2844
- Se coordonne à d'autres produits de la gamme Tresham
- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-1/4" (362 mm)
Largeur du bassin:	12-1/2" (318 mm)
Profondeur du bassin:	5-11/16" (145 mm)

Matériel

- Argile réfractaire

Produits et accessoires recommandés

K-2767 Colonne de lavabo

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.

This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

