

Composed™ | K-27606-10L

Porte de douche pivotante, 46 po à 46 3/4 po l x 71 3/4 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Fonctionnalités

- Une conception sans cadre qui souligne le verre et crée une apparence épurée et minimaliste
- Le joint magnétique pleine longueur maintient la porte bien fermée pour un excellent confinement d'eau.
- Le support en L novateur maintient le panneau fixe en place et lui procure de la robustesse, tout en ne nuisant pas à l'espace de douches
- Seuil inférieur en aluminium continu de 7/8 po (22 mm) de hauteur.
- Poignées verticales dos à dos de 292 mm (11,5 po).
- Se coordonne aux autres produits de la collection Composed®.
- Le revêtement en verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les saletés, permettant d'économiser du temps et de protéger les portes de douche dix fois plus longtemps que le CleanCoat original. (Selon les essais internes d'usure et d'abrasion de 2021, avec l'emploi d'un chiffon en microfibre.)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SHP Bright Polished Silver
- BL Matte Black
- BNK Anodized Brushed Nickel



Codes/normes

ANSI Z97.1 (Tempered Glass)

CAN/CGSB-12.1

CPSC 16CFR 1201

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Rayon de courbure maximal 1/4" (6 mm)
entre la base et le mur:

Surface plane minimale pour 3/4" (19 mm)
le rebord de douche:

Surface plane minimale pour 5-1/2" (140 mm)
le mur de douche:

Poids: 119.986 lbs (54.4 kg)

Matériel

- Verre trempé Crystal Clear sans cadre de 3/8 po (10 mm) d'épaisseur
 - L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion.
-


Articles combinés inclus

- K-27678 Poignée de porte de douche de 11-1/2 po
 - 27715-10L Vitre et quincaillerie de porte pivotante de 3/8 po, sans poignée
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Convient aux ouvertures de 1168 à 1187 mm (46 à 46 3/4 po) de largeur
- Réglage de la largeur de 0,75 po (19 mm).
- Réglage de correction d'aplomb pour une installation simplifiée
- La porte peut être installée avec l'ouverture vers la gauche ou vers la droite pour s'adapter à la disposition de votre salle de bain
- Pour usage résidentiel seulement
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'ouverture verticale doit être d'un minimum de 73 1/2 po (1 867 mm) pour permettre un dégagement suffisant aux fins d'installation.

