

Inia® | K-2773-G2

Lavabo de salle de bain encastré rectangulaire, 20 3/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette rectangulaire profonde en verre opaque à texture ondulée
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Le matériau de verre offre une surface solide et durable qui est facile à nettoyer tout en ayant une apparence visuelle distinctive.
- L'évier Inia est offert en verre transparent (glace), en couleurs translucides ou en couleurs opaques
- Éviers opaques avec bordure en verre incolore



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 AE-G2 Opaque Dew



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



CSA B45.11/IAPMO Z401

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	20-1/8" (511 mm)
Largeur du bassin:	14-3/8" (366 mm)
Profondeur du bassin:	3-7/8" (99 mm)

Matériel

- Verre

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-23723 Nettoyant pour robinet

K-7107 Drain à grille de lavabo décoratif sans trop-plein

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Le produit ne contient pas de trop-plein.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect. Le produit doit être installé avec la trousse de joint de drainage fournie.

