Venza® | K-28124-4

Robinet de lavabo de salle de bain traditionnel, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Les deux poignées à levier permettent de contrôler séparément l'eau chaude et l'eau froide
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Drain à cliquet avec pièce de raccordement
- S'agence à d'autres produits de la collection Venza
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points de valorisation de l'eau dans le cadre du programme LEED® Green Building Rating System.



Durabilité

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BL	Matte Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:47 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-1/2" (140 mm)
Drain avec trop-plein:	Oui

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:47 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Montage en surface
- Pour les entraxes de 102 mm (4 po)
- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-09-2026 01:47 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER