Anthem® | K-28212

Robinet thermostatique numérique à six ports

Fonctionnalités

- Mélangeur thermostatique à commande numérique
- Protection contre les brûlures
- Commande de la température et du débit intégré
- Permet de créer deux zones de température et de débit différentes dans votre douche
- Sélectionner le mode « low flow » lors de la configuration limite le débit total à 6,6 l/min (1,75 gal/min) pour les installations où la conservation de l'eau ou la conformité aux normes CEC est souhaitée.
- À utiliser avec l'application KOHLER Konnect® pour déployer des fonctionnalités supplémentaires du système Anthem, des expériences développées par Kohler et des mises à jour du système.
- Débit maximal de 83 l/min (22 gal/min) à 3,1 bar (45 lb/po²), avec un débit maximal de 36 l/min (9,5 gal/min) par orifice de sortie
- Six orifices de sortie de 1/2 po à commande indépendante avec raccords de tube en laiton
- Entrées de 19 mm (3/4 po) avec raccords de tube en laiton



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:16 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16
UL 1951
CSA C22.2 No. 14
CSA C22.2 No. 68
cUL Listed
UL Listed

Robinetterie

Vannes incluses :	Contrôle du volume, Mélangeur thermostatique, Numérique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi :	22.5 gpm (85.2 l/min)
Débit minimal nominal du fabricant :	0.9 gpm (3.4 l/min)
Pression :	45 psi (3.1 bar)
Pression statique maximale :	125 psi (8.6 bar)
Pression de service minimale :	15 psi (1 bar)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	0.9 gpm (3.4 l/min)

Matériel

- Corps thermoplastique renforcé de qualité technique.

Produits et accessoires requis

- K-28214 Commande numérique

Produits et accessoires optionnels

- K-28213 Interrupteur de marche/arrêt pour robinet thermostatique numérique

Connectivité

Bluetooth® works with alexa Google Home

The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license.

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Google, Google Home et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Robinetterie thermostatique:	120 V, 1.6 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Robinetterie thermostatique:	120 V, 1.6 A, 60 Hz
Câbles:	Data: 32 ft. (9.8 m)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:16 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Montage dans les murs standard à montants de 38 x 102 mm (2 x 4 po)
- Installez le robinet à environ 32 po (9 754 mm) du jet corporel (câble fourni avec le dispositif de commande)
- Précâblé avec une fiche à deux broches pour le raccordement à un disjoncteur de fuite à la terre de 120 V
- Une fois le jet corporel connectée au robinet et à la source d'alimentation, suivez les instructions à l'écran pour une configuration facile; aucune connexion Internet requise. (jet corporel vendu séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les ports doivent être reliés entre eux si l'un ou l'autre n'est pas utilisé. NE PAS recouvrir les ports.
À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0,9 gal/min (3,4 l/min) ou plus.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:16 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER