

Serif® | K-2824

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface de 20 3/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Cuvette ovale
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- S'agence aux autres produits de la collection Serif



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage:	1-5/8" (41 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-3/4" (451 mm)
Largeur du bassin:	12-3/4" (324 mm)
Profondeur du bassin:	6-13/16" (174 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains





K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie, 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les ensembles de fixation pour cuvette fournis nécessitent un comptoir d'une épaisseur minimale de 25 mm (1 po). L'installateur doit fournir les ancrages pour des comptoirs plus minces.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

