Edalyn® by Studio McGee | K-28357

Robinet d'évier de bar à poignée unique

Fonctionnalités

- Conçue en collaboration avec Studio McGee
- Bec pivotant à arche élevée avec rotation à 155 degrés offrant un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets, le refroidissement des bouteilles et le nettoyage
- La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l’eau.
- La mémoire de la température permet d’ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l’utilisation précédente.
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l’industrie pour une performance à vie
- Débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Ce modèle s’agence aux autres produits de la collection Edalyn



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	VS	Vibrant Stainless
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-30-2026 16:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	7-1/2" (191 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

- K-23723 Nettoyant pour robinet


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie à vie limitée des robinets KOHLER®

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-30-2026 16:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour installation à un trou.
- Conduites d'alimentation flexibles simplifiant l’installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d’installation.
Conformité à l’ADA pour les poignées de robinet seulement
Conformité ADA et CSA B651 lorsqu’installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-30-2026 16:01 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.