

Tresham® | K-2844-4

Lavabo de salle de bain sur colonne de 24 po, carré

Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Cuvette carrée
- Drain de trop-plein
- La combinaison se compose de la cuvette et de la colonne
- Se coordonne à d'autres produits de la gamme Tresham



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|---|-------------|
| 0 | White |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Taille du ou des trous du robinet:	1-1/4" (32 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-1/4" (362 mm)
Largeur du bassin:	12-1/2" (318 mm)
Profondeur du bassin:	5-11/16" (145 mm)

Matériel

- Argile réfractaire

Articles combinés inclus

- K-2757-4 Lavabo de salle de bain sur colonne de 24 po, carré
- K-2767 Colonne de lavabo

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-7605-P Paire de tuyaux d'alimentation à angle NPT 3/8 po, avec robinet d'arrêt, poignée en croix et tuyau vertical recuit


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Colonne de lavabo

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

