

Hudson™ | K-2867

Lavabo de salle de bain au mur, 20 x 18 po, avec trous pour robinet traditionnel de 4 po et attaches pour porte-chaise

Fonctionnalités

- Fabriqué au moyen de matériaux de qualité supérieure qui résistent à une utilisation intensive.
- 20 po (508 mm) x 18 po (457 mm)
- Trou à centres de 4 po
- Attaches de support en chaise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences
spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-1/8" (29 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	15" (381 mm)
Largeur du bassin:	10" (254 mm)
Profondeur du bassin:	12-1/4" (312 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Standard Installation

Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

