

Verticyl® | K-2881

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 19 1/4 po

Fonctionnalités

- Cuvette ovale géométrique avec parois verticales
- Drain de trop-plein
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Convient aux ouvertures de comptoir standard de 14 x 17 po (356 x 432 mm).



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17" (432 mm)
Largeur du bassin:	14" (356 mm)
Profondeur du bassin:	5-1/8" (130 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

