



Tahoe® | K-2890-4U

Lavabo de salle de bain rectangulaire en sous-surface 20 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet traditionnel de 4 po (102 mm).
- Drain de trop-plein
- Trou pour robinet traditionnel à un trou ou à centres de 4 po



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:28 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	2-1/8" (54 mm)
Centre(s):	4" (102 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-11/16" (43 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16" (406 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	7-1/4" (184 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface
- Perçage surdimensionné pour accommoder un robinet à montage central à un trou ou traditionnel

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

