

Tahoe® | K-2890-8U

Lavabo de salle de bain rectangulaire en sous-surface 20 po

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Drain de trop-plein
- Trou pour robinet traditionnel à un trou ou à centres de 8 po



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Centre(s):	8" (203 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-11/16" (43 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16" (406 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	7-1/4" (184 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

