

K-28987

Adaptateur de sortie latérale de drain linéaire

Fonctionnalités

- S'installe sur les canaux de drainage linéaires réglables K-80646 et K-32619, permettant un drainage latéral
- Se fixe au tuyau de drainage pour une installation simple, avec un accès facile aux raccords
- Le profil mince est efficace dans l'espace de plomberie tout en manipulant jusqu'à 37,8 l/min (10 gal/min) de débit (le débit peut varier selon l'installation)
- Le joint en caoutchouc à double joint de haute qualité assure une protection étanche
- S'installe sur un raccord en caoutchouc standard sans emboîtement de 2 po (vendu séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.2/CSA B125.2


Matériel

- Construction robuste en laiton pour la durabilité et la fiabilité
 - Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- À travers le haut du canal de drainage avec le collier fileté, serré avec une crépine à cheveux

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

