

Farmington® | K-2905-1

Lavabo de salle de bain encastré ovale, 19 1/4 po

Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |
| 7 | Black Black |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.1/CSA B45.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-11/16" (43 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16" (406 mm)
Largeur du bassin:	11" (279 mm)
Profondeur du bassin:	7-1/4" (184 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains


K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

