

Catalan® | K-2918-PG

Armoire à pharmacie en aluminium, 20 1/8 x 36 1/8 po, avec une porte à charnières 107 degrés

Fonctionnalités

- Quatre étagères en verre trempé réglables
- Porte à miroir entièrement enveloppante
- Miroirs à l'arrière de la porte et à l'arrière intérieur de l'armoire
- Charnières réglables de deux façons avec capacité d'ouverture à 107 degrés pour un accès aisé à l'armoire
- Plusieurs armoires peuvent être jointes horizontalement à l'aide de la trousse de jonction (vendue séparément)
- Exige la trousse de miroirs latéraux K-2878 (vendue séparément) pour le montage en surface



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 SAA Satin Anodized Aluminum



Codes/normes

Non applicable

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Type de miroir:	Bord poli
Gabarit de découpe	
Largeur:	19-7/8" (505 mm)
Hauteur:	35-3/8" (899 mm)
Profondeur:	4" (102 mm)

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet


Produits et accessoires requis

- K-2878 Trousse de supports latéraux de miroir pour armoires à pharmacie Catalan®

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Peut être installé pour une ouverture vers la droite ou vers la gauche
- Comprend la quincaillerie de montage en surface ou encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Lorsque vous déterminez la hauteur de l'armoire à pharmacie, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles pour l'ouverture de la porte en miroir (comme un robinet). Une distance de 3 po (76 mm) minimum est requise.

Pour une installation en surface, utilisez des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit.

