

Artifacts® | K-29709

Robinet d'évier de cuisine rétractable sans contact avec tête de pulvérisation à trois fonctions

Fonctionnalités

- Activation/désactivation sans contact en agitant la main ou un objet comme une casserole
- La technologie Response® utilise un détecteur de mouvement de pointe pour permettre une activation fiable sans contact
- Fonctionnement par courant alternatif, aucune pile à remplacer.
- La technologie Response® offre un fonctionnement fiable sans contact par l'intermédiaire d'un capteur à la fine pointe qui réagit en 20 millisecondes.
- La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer d'un flux à la pulvérisation Sweep® en passant par le jet BerrySoft®.
- La pulvérisation BerrySoft® est légère et idéale pour se laver les mains, rincer la vaisselle délicate et préparer les fruits et légumes.
- Le système de fixation sécuritaire DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- La technologie ProMotion®, comprenant un tuyau tressé et un joint à rotule légers et silencieux, rend la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser
- Le pulvérisateur MasterClean™ comporte une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de sédiments minéraux et maximise les performances de pulvérisation.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
VS	Vibrant Stainless
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 9-1/16" (231 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.5 gpm (5.7 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-99272 Rosace de robinet de cuisine à 3 trous

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 0.15 A, 50/60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Longueur du cordon d'alimentation: 72.0" (1829 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation à un trou (rosace à trois trous vendue séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

REQUIS : Prise électrique (120 V c.a.) non commutée placée sous l'évier dans un rayon de 1,5 m (5 pi) du boîtier de commande. (Les broyeurs à déchets utilisent des prises électriques commutées et ne sont pas recommandés.)

