

MasterShower® | K-2974-K

Soupape de commande de débit, 1/2 po

Fonctionnalités

- Fonctionnement marche/arrêt avec contrôle précis du débit d'eau et de l'intensité
- Fonctionnement à poignée unique
- Débit de 10 gal/min à 45 lb/po² (3,1 bars)
- Raccords femelles de 1/2 po NPT
- Idéal pour être utilisé avec les mélangeurs thermostatiques de Kohler.
- Fonctionnement à quart de tour avec cartouche à disque en céramique
- Exige la robinetterie pour soupape de commande de débit (vendue séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 10 gpm (37.9 l/min)

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique
maximale : 125 psi (8.6 bar)


Matériel

- Corps en laiton forgé résistant à la dézincification assurant la fiabilité à long terme et la résistance aux conditions d'eau agressive
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

À utiliser avec des pommes de douche ou des douchettes d'une valeur nominale de 0 gal/min (0 l/min) ou plus.

