

Tresham® | K-2991-1

Lavabo de salle de bain encastré rectangulaire, 21 3/4 po

Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Cuvette rectangulaire à bordure relevée
- Drain de trop-plein
- Se coordonne à d'autres produits de la gamme Tresham
- Un trou de robinet



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	19-13/16" (503 mm)
Largeur du bassin:	10-3/16" (259 mm)
Profondeur du bassin:	6-1/2" (165 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée





Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po
K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1 800 4KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

