

K-302-K

Système de robinet déployé mural, 1/2 po, en céramique à 2 poignées, avec entraxe de 8 po

Fonctionnalités

- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour de 1/2 po (12,7 mm)
- Débit de 31,8 l/min (8,4 gal/min)
- Pour utilisation avec les robinets déployés à installation murale avec deux poignées de 200 mm (8 po)
- Nécessite de la robinetterie (vendue séparément).



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Robinetterie

Vanne incluse : Robinet coupleur

Robinetterie de douche

Débit maximal à 45 psi : 12 gpm (45.4 l/min)

Débit minimal nominal du 11 gpm (41.6 l/min)
fabricant :

Pression : 45 psi (3.1 bar)

Pression statique 125 psi (8.6 bar)
maximale :

Pression de service 20 psi (1.4 bar)
minimale :


Matériel

- Corps de robinet en laiton
-

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Pour les centres de 8 po (203 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour une utilisation avec des pommes de douche ou des douchettes à main évaluées à 11 gal/min (41,6 l/min) ou plus.

