

Iron/Impressions® | K-3049-8

Dessus de meuble-lavabo en fonte émaillée, 31 po, avec lavabo rectangulaire intégré

Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette rectangulaire à parois inclinées



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
FF	Sea Salt
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
FT	Basalt
7	Black Black
GRL	Lavender Grey
DGB	Indigo Blue
PLM	Black Plum



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	3
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	20-7/8" (530 mm)
Largeur du bassin:	14-1/2" (368 mm)
Profondeur du bassin:	4-1/2" (114 mm)

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie,
1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Dessus de meuble-lavabo.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

REMARQUE : Lorsque vous choisissez un robinet pour ce lavabo de salle de bain, assurez-vous que la portée du bec soit de 114 mm (4 1/2 po) à 127 mm (5 po) et que la hauteur du bec soit de 76 mm (3 po) à 152 mm (6 po).

Le produit ne contient pas de trop-plein.

