

Prologue® | K-31466-1

Évier de cuisine simple sur colonne/en sous-surface de 33 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 36 po (914 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 9 po (229 mm) pour un espace de travail spacieux
- Coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Trou unique pour robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	36" (914 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	30" (761 mm)
Largeur du bassin:	16-1/8" (410 mm)
Profondeur du bassin:	9" (229 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18
- Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Produits et accessoires recommandés

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-23726 Traitement pour drains

K-31473 Support d'évier

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface ou en sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

