Veil® | K-31539

Toilette allongée et compacte, au mur, à chasse double

Fonctionnalités

- Toilette monopièce suspendue au mur
- La cuvette allongée compacte offre un confort accru tout en occupant le même espace qu'une cuvette à devant arrondi
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Le siphon complètement dissimulé facilite le nettoyage
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- S'agence aux autres produits de la collection Veil
- Cuvette et siège seulement; nécessite un système de réservoir et de support mural KOHLER® et un actionneur à chasse double (vendu séparément)



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	0	White
	7	Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:52 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ASME A112.19.14
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

Informations techniques

Plomberie brute:	8.8"
Type de chasse d'eau:	À chasse directe
Débit de la chasse d'eau:	1.0 or 1.6 gpf (3.8 or 6.0 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)
Sortie d'évacuation:	Mur
Taille du siphon:	3" (76 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	4-1/16" x 5-3/16" (103 mm x 132 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	8-1/4" (210 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)

Composants inclus

- K-4748-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™ (QTY 1)

Produits et accessoires recommandés

- [object Object]23726 Traitement pour drains

Produits et accessoires requis

- K-6284 Système de réservoir et support mural de 2 x 6 po

ou

- K-28829 Système de support et de réservoir encastré

ou


- K-28830 Système de support et de réservoir encastré

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:52 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- La cuvette peut être montée entre 391 et 724 mm (15 3/8 et 28 1/2 po) du sol au rebord de la cuvette, selon le réservoir encastré utilisé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:52 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.