

Cimarron® | K-31589

Cuvette de toilette à devant arrondi

Fonctionnalités

- La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bains et salles d'eau
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® produit un tourbillon puissant afin de garder la cuvette propre plus longtemps
- Protection hygiénique entre la cuvette et le réservoir pour faciliter le nettoyage.
- La technologie CleanCoat™ empêche la formation de tartre et de taches minérales, afin de faciliter le nettoyage
- Se combine au réservoir K-31615 ou K-31615-RA pour créer une toilette Cimarron K-31641 ou K-31641-RA complète



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
NY	Dune
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

EPA WaterSense®

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston, Révolution 360
Forme de la cuvette:	À devant arrondi
Trous de fixation du siège:	6-1/2" (165 mm)
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	8-5/8" x 7-13/16" (218 mm x 198 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-5/8" (168 mm)

Produits et accessoires recommandés

K-31615 Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

K-31615-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No image available.
This product is a component and not intended to be a standalone installation.

Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

