

Cimarron® | K-31620-RA

Toilette allongée deux pièces, 1,6 gal/chasse

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,6 gal/chasse (6,0 l/chasse)
- Levier de déclenchement à droite en Polished Chrome
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® produit un tourbillon puissant afin de garder la cuvette propre plus longtemps
- Protection hygiénique entre la cuvette et le réservoir pour faciliter le nettoyage.
- La technologie CleanCoat™ empêche la formation de tartre et de taches minérales, afin de faciliter le nettoyage
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Cimarron
- Le réservoir, la cuvette et le siphon usinés avec précision brevetés créent un puissant siphon au moment de la chasse
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston, Révolution 360
Débit de la chasse d'eau:	1.6 gpf (6 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Du rebord à la surface de l'eau:	6-5/8" (168 mm)


Articles combinés inclus

- K-31588 Cuvette de toilette allongée
- K-31614-RA Réservoir de toilette, 1,6 gal/chasse

Produits et accessoires recommandés

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas
K-25986-R Levier de déclenchement à droite
K-4636-RL Siège de toilette allongé ReadyLatch® Quiet-Close™





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

