

Cimarron® | K-31641-RA

Toilette à devant arrondi deux pièces, 1,28 gal/chasse

Fonctionnalités

- Design deux pièces
- La cuvette à devant arrondi offre une solution idéale pour les petites salles de bains et salles d'eau
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- 1,28 g/chasse (4,8 l/chasse)
- Levier de déclenchement à droite en Polished Chrome
- Siphon entièrement émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- La technologie de chasse d'eau à tourbillon Revolution 360® produit un tourbillon puissant afin de garder la cuvette propre plus longtemps
- Protection hygiénique entre la cuvette et le réservoir pour faciliter le nettoyage.
- La technologie CleanCoat™ empêche la formation de tartre et de taches minérales, afin de faciliter le nettoyage
- La cartouche AquaPiston® optimise le débit du réservoir en exploitant la gravité et la réduction naturelle de la cascade d'eau pour augmenter la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau
- Le modèle de cartouche facile à purger nécessite moins de force à actionner qu'un clapet de 3 po (76 mm) et possède 90 % moins de matériau d'étanchéité exposé qui résiste aux conditions causant l'usure, la déchirure, le rétrécissement et l'enflure.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Produits et accessoires recommandés

K-25986-R Levier de déclenchement à droite

K-5420 Cache-boulons de toilette à profil bas

K-4639-RL Siège de toilette à devant arrondi ReadyLatch® Quiet-Close™

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	AquaPiston, Révolution 360
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	À devant arrondi
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	Exposé
Taille de la surface de l'eau:	8-5/8" x 7-13/16" (218 mm x 198 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	6-5/8" (168 mm)

Articles combinés inclus

- K-31589 Cuvette de toilette à devant arrondi
- K-31615-RA Réservoir de toilette, 1,28 gal/chasse





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

