Invigoration® Series | K-32326

Générateur de vapeur 9 kW

Fonctionnalités

- La technologie Fast-Response® produit une luxueuse vapeur de douche en 60 secondes
- La technologie Power Clean™ offre un nettoyage automatique et un entretien sécuritaire à touche unique
- La technologie de vapeur continue produit de la vapeur à un rythme constant, ce qui réduit considérablement les fluctuations de température
- Les générateurs de vapeur de la gamme Invigoration utilisent environ un gallon d'eau par séance de 20 minutes, beaucoup moins que pour une expérience de douche traditionnelle
- Volume nominal maximum de 240 pi³ pour les applications de douche personnalisées
- Pour garantir la sécurité, le système s'arrête automatiquement après 20 minutes s'il n'est pas réactivé par l'utilisateur
- Nécessite la trousse de commande du générateur de vapeur de la gamme Invigoration K-5557 avec tête de vaporisation ronde ou la trousse d'adaptateur de vapeur numérique de la gamme Invigoration K-5548-K1 avec tête de vaporisation ronde. Vous pouvez aussi apparier la commande de vapeur de la gamme Invigoration K-32312 ou l'adaptateur de vapeur numérique de la gamme Invigoration K-32311 avec la tête de vaporisation carrée de la gamme Invigoration K-32310 ou la tête de vaporisation linéaire de la gamme Invigoration K-32309 (toutes vendues séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:11 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

UL 499
CSA C22.2 No. 64

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Poids:	29.5 lbs (13.4 kg)

Recommandations relatives à l'eau d'alimentation

TDS:	0 - 500 ppm
Dureté:	0 - 60 ppm
Temps pour vapeur:	60 - 300 sec

Qualité recommandée de l'eau d'alimentation

Dureté de l'eau:	60 ppm (4 gpg)
Alcalinité totale de l'eau:	150 ppm

Matériel

- Le générateur est fabriqué en acier inoxydable isolé, qui maintient la température tout en garantissant que le boîtier est sans danger au toucher

Produits et accessoires recommandés

- K-5559 Petit bac d'égouttement

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis.

Générateur de vapeur:	240 V, 60 A, 50/60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Générateur de vapeur:	240 V, 45 A, 50/60 Hz


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée de trois ans des générateurs de vapeur KOHLER®

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:11 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.




Minimum required access panel is 24" (610 mm) L x 15" (381 mm) H.

Allow for a minimum of 6" (153 mm) of space around all sides of the steam generator, with the following exception: The side opposite of the pressure relief valve may be installed against a wall.

Allow for the drain/spill pan.

KOHLER® drain pan (shown with support blocks) sold separately.



Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pour assurer un fonctionnement adéquat, l'alimentation de l'arrivée d'eau doit être testée avant de faire fonctionner le générateur de vapeur. Si la qualité de l'eau d'alimentation ne respecte pas la limite spécifiée, s'adresser à une société de traitement des eaux réputée pour des options de traitement.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-26-2026 22:11 - US-CA
THE BOLD LOOK OF KOHLER.