



Undertone® | K-3333

Évier de cuisine simple en sous-surface, 10 3/4 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 381 mm (15 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 140 mm (5,5 po)
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:09 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.3/CSA B45.4
ADA
ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	15" (381 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	9" (229 mm)
Largeur du bassin:	15-3/4" (400 mm)
Profondeur du bassin:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18


Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable
K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

