

Undertone® | K-3335

Évier de cuisine simple en sous-surface de 19 3/4 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 610 mm (24 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 9-1/2" (241 mm) offrant un espace de travail généreux
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	24" (610 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17-7/8" (454 mm)
Largeur du bassin:	17-7/8" (454 mm)
Profondeur du bassin:	9-1/2" (241 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-6389 Support d'évier

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-8813 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable à rallonge pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po


K-8814 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po

K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

