

Undertone® Lyric® | K-3341

Évier de bar simple, installation sur surface/en sous-surface, 18 1/2 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 610 mm (24 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 191 mm (7 1/2 po)
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage: 3-5/8" (92 mm)

Largeur minimale de l'armoire de base: 24" (610 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge


K-8813 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable à rallonge pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po

K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les ensembles de fixation pour cuvette fournis nécessitent un comptoir d'une épaisseur minimale de 25 mm (1 po).

L'installateur doit fournir la quincaillerie pour des comptoirs plus minces.

Lors de l'installation de plusieurs cuvettes en sous-surface, un minimum de 89 mm (3 1/2 po) est requis entre chaque cuvette.

Le fournisseur du comptoir déterminera le support requis. Imperméabilisez la partie en surplomb non protégée de la face inférieure du comptoir en bois.

