

K-33425

Trousse de rallonge de 36 po pour canal de drain linéaire de 2 1/2 po

Fonctionnalités

- Allonge la longueur du canal de drain de jusqu'à 36 po, passant de 60 po à 96 po, pour une installation précise d'un mur à l'autre
- Augmente le débit du drain standard de 56,8 l/min (15 gal/min) à 113,4 l/min (30 gal/min). Le débit peut varier selon l'installation
- L'emplacement de l'orifice de sortie du drain peut être ajusté pour contourner les joints, la ventilation ou d'autres obstacles dans le plancher
- L'adaptateur de l'orifice de sortie peut être préfixé au tuyau de drain pour une installation et un accès simplifiés aux raccords
- Le filtre à cheveux en dôme facile à nettoyer empêche les obstructions
- Les supports du sous-plancher sont réglables en hauteur pour garantir que le drain est monté à la bonne hauteur pendant l'installation
- Le large rebord supérieur avec film de protection assure une excellente adhésion à l'eau
- Peut également être installé avec l'adaptateur orifice de sortie latérale KOHLER K-28987 (vendu séparément)
- Nécessite au moins deux grilles de drain linéaire Kohler de 2 1/2 po x 36 po, 2 1/2 po x 48 po ou 2 1/2 po x 60 po pour couvrir la longueur de drain finale désirée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

ASME A112.18.2/CSA B125.2

Matériel

- Construction durable en acier inoxydable et en laiton massif.
 - Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
-



Produits et accessoires requis

- K-80646 Canal de drainage linéaire de 2 1/2 po x 36 à 60 po
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Conçu pour être installé avec le canal de drain linéaire KOHLER K-80646 de 2 1/2 po x 36 po à 60 po (vendu séparément)
- À travers le plancher, installé avec du carrelage

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

