

Undertone® | K-3356

Évier de cuisine à double cuve en sous-surface, 35 1/4 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 990 mm (39 po)
- Cuvettes extra-large/moyenne
- Profondeur de la cuvette de gauche de 9-1/2 po, et de 7-1/2 po pour la cuvette de droite
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	39" (991 mm)
Configuration du bassin:	Grand bol à gauche
Longueur du bassin gauche:	17-7/8" (454 mm)
Largeur du bassin gauche:	17-7/8" (454 mm)
Profondeur du bassin gauche:	9-1/2" (241 mm)
Longueur du bassin droit:	14" (356 mm)
Largeur du bassin droit:	15" (381 mm)
Profondeur du bassin droit:	7-1/2" (191 mm)

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-6389 Support d'évier

K-6390 Support d'évier

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine


K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

K-11352 Bride de broyeur de déchets avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Largeur minimum de base d'armoire : 36 po à 39 po (une armoire de 36 po peut nécessiter des modifications).

Consultez un installateur aux fins de confirmation.

