

Staccato™ | K-3362-1

Évier de cuisine simple, à installation sur surface, de 25 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 8 po (203 mm).
- Trou unique pour robinet
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA Stainless Steel



Codes/normes

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	21-1/8" (537 mm)
Largeur du bassin:	15-11/16" (398 mm)
Profondeur du bassin:	8-5/16" (211 mm)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 24-1/2" x 21-1/2" (622 mm x 546 mm) with 1" (25 mm) radius corners

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18


Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable
- K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine
- K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge
- K-8803 Panier pour crépine d'évier
- K-8804 Corps de drain d'évier avec rallonge
- K-8813 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable à rallonge pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po
- K-8814 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

