



Staccato™ | K-3363-1

Évier de bar simple à installation sur surface, 20 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 559 mm (22 po)
- Cuve unique
- Profondeur de 8 po (203 mm).
- Trou unique pour robinet
- Quincaillerie d'installation comprise



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 NA Stainless Steel



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 22:33 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA permits a parallel approach to wet bars.



ASME A112.19.3/CSA B45.4

ADA

ICC/ANSI A117.1

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-7/16" (37 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	16-1/8" (410 mm)
Largeur du bassin:	13-9/16" (345 mm)
Profondeur du bassin:	8" (203 mm)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 19-1/2" x 1" (495 mm x 25 mm) with 19-1/2" (495 mm) radius corners

Matériel

- Acier inoxydable haut de gamme de calibre 18

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23729 Nettoyant pour acier inoxydable

K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge





Installation

- Installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

