

Collage® | K-33690-L

Armoire à pharmacie éclairée avec cadre à charnière gauche, 24 po x 32 po

Fonctionnalités

- Les miroirs dotés d'un éclairage à DEL rehaussent la commodité de votre salle de bain
- La lumière neutre d'environ 3 000 à 6 500°kelvin (cadre extérieur) et 4 000 kelvin (porte intérieure) est idéale pour l'esthétique générale de la salle de bain et la toilette personnelle
- L'IRC (indice de rendu des couleurs) minimum de 90 vous permet de vous voir dans un éclairage naturel idéal pour l'application de produits de maquillage de même que pour les soins de toilette et de la peau
- Barre de commande tactile intégrée au cadre
- L'éclairage activé par capteur s'allume lorsqu'il détecte la présence d'une personne et s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.
- Gradateur intégré
- Charnières réglables de trois façons à fermeture en douceur avec capacité d'ouverture à 125° pour un accès aisé à l'armoire
- La fonction de désembuage garantit la visibilité, même en cas d'humidité élevée.
- Compartiments personnalisés pour le rangement des pinceaux et autres articles de maquillage
- La prise électrique permet aux utilisateurs de brancher des appareils de coiffure et autres appareils de toilette
- Une étagère réglable en verre trempé
- Une étagère utilitaire partiellement coulissante



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable

Codes/normes

UL 962

CSA C22.2 No. 250.0

EPA TSCA Title VI/CARB P2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de miroir:	Bord poli
Gabarit de découpe	
Largeur:	24-1/16" (611 mm)

Matériel

- Cadre en aluminium anodisé noir
-

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).


Désembueur, Module de commande: 120 V, 0.46 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Désembueur:	0.625 A, 15 W
Module de commande:	0.04 A, 1 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Installation

- Battant à gauche
- Comprend la quincaillerie de montage en surface
- Installation par un électricien professionnel recommandée

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Découpe pour une installation encastrée : 597 mm (23 1/2 po) L x 781 mm (30 3/4 po) H x 102 mm (4 po) P. **IMPORTANT!** Pour un montage encastré, la cavité murale doit être avec cadre et l'armoire arrimée aux montants du cadre. Réacheminer tous les fils électriques ou les tuyaux d'alimentation en eau depuis la cavité murale. En présence de tuyauterie d'évent ou de drain ou s'il s'agit d'un mur porteur, consulter un professionnel avant de continuer. **ATTENTION :** Risque de dommages matériels. Pour une installation en surface, utilisez des chevilles d'ancrage (non fournies) adaptées pour la capacité de poids de ce produit. Se référer aux instructions du fabricant des chevilles d'ancrage.